




INBOUWBEHUIZING

K3 EK



K3 EK

inbouwbehuizing

142 x 142 x 70 mm

Artikelnummer: 98000201

Inbouwkast voor betonbouw, voorbereid voor het plaatsen van een WK-klem 2,5 - 25 mm², geschikt voor een 20-polig telefoon-aansluitblok of als telefoon-doorvoerkast conform DIN 47614-615, combinatiemogelijkheden

geschikt voor achterzijde bekisting, voor klink- en magneetbevestiging



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	142 mm
Lengte:	142 mm
Hoogte:	70 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

Entries

mogelijke buisvoeringen:	8 x bis Ø 47,5 mm
--------------------------	-------------------

Toebehoren

- K3 VD - afsluitdeksel
- WK 100 KLS-10² - klemblok
- WK 160 KLS-16² - klemblok
- WK 060 KLS-6² - klemblok
- HFL - flens
- HM-UNI - houdmagneet
- ANSW - bevestigingsschroef
- IBT LZA-18 - stanstang
- IBT LZA-23 - stanstang
- IBT LZA-OE - stanstang
- IBT STE-LST/14 - pons
- IBT STE-LST/18 - pons
- IBT STE-LST/23 - pons
- IBT STE-LST/30 - pons
- IBT STE-LST/39 - pons
- IBT STE-LZA/10 - pons



INBOUWBEHUIZING

K3 EK

Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Ontwerp:	apparatuur aansluitbehuizing
Winddicht:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja