

Ventilatiebediening met led voor Niko Home Control, white

101-52054

4 jaar
garantie

Met deze drukknop stel je vier ventilatiestanden in. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan in welke stand de ventilatie staat. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: white.

Technische gegevens

Ventilatiebediening met led voor Niko Home Control, white.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Opdruk: Op de toets in de rechterbenedenhoek staat een klokje gedrukt om de boostfunctie aan te geven. Op de drie andere toetsen staat een ventilator afgebeeld waarvan de snelheid oploopt in tegenwijzerzin, beginnend bij de toets in de linkerbovenhoek.
- Lens: De bovenste en onderste toetsen zijn uitgerust met een kleine amberkleurige indicatielid (1,5 mm x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. Je kunt de leds zo programmeren dat ze oplichten als de output geactiveerd of gedeactiveerd is. Dit bepaal je in de programmeersoftware.
- Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

