

Zip Tube Mini 3-Fasen



Zip Tube Mini 3-Fasen Zwart 880lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 320620
EAN: 7021983206206



Elektrisch

System wattage: 14W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 880lm
Werkzaamheid: 63 lm/W
Kleurtemperatuur: 2700K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10 > 100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector medium
Bundelhoek: 40°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: ShopLine rail (adapter inbegrepen)

Afmetingen

Lengte (mm) L: 160
Breedte (mm) W: 59
Hoogte (mm) H: 160
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.548 / 0.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 80 x 70 x 220

