

Junistar Lux Square Wit 2X 1160lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 902590
 EAN: 7021989025900
 Vervangt: 902231



Elektrisch

Wattage: 2x7W
 System wattage: 17W
 Spanning: 220-240V
 Frequentie (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 52, B16: 84, C10: 52, C16: 84

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 1160lm
 Werkzaamheid: 68 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2700K
 Kleurweergave (CRI): Ra 98
 MacAdams factor: SDCM: 1
 levensduur: L90/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector
 Bundelhoek: 42°
 UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Wit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 175
 Breedte (mm) W: 95
 Hoogte (mm) H: 50
 Cut-out (mm): 83
 Inbouwdiepte plafond (mm): 48
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.74 / 0.617

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 235 x 130 x 60

