


## SUN OFL TR 3400 830 WH

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
EL10810107	4015120810107



### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Schijnwerpers
Productinformatie	De schijnwerpers zijn bedoeld voor gebruik buitenshuis. Bij gebruik binnen (bijv. onder het plafond) kan de warmte eventueel niet voldoende worden afgevoerd.
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Type aansluiting	Schroefklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	3
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 267 mm x Breedte 252 mm x Hoogte/diepte 86 mm
Gewicht	1701 g
Materiaal	Onder druk gegoten aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C
Slagvastheid	IK08

### Productbeschrijving

- LED-schijnwerper van hoogwaardige behuizing van onder druk gegoten aluminium
- 30 W LED-lichtopbrengst komt overeen met 139 W gloeilamp, lichtkleur ca. 3000 K wit
- Hoge lichtopbrengst met 113 lm/W, zeer goede kleurweergave-index Ra 80

### Specifieke productfuncties:

- Overspanningsbeveiliging tot 2,5 kV

Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016
-------	------------------------------

### ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	230 – 230 V AC / 50 – 50 Hz
Inschakelstroom	11,4 A / 98 μs
Lekstroom	0,022 mA


### VERLICHTING

Diffusor	helder
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	110 °
Flikkerfactor	<20 %
Nominaal vermogen P	30 W
Lichtstroom	3400 lm
Lichtopbrengst	113 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	2 SDCM
Nominale levensduur L70B10 Bij 25 °C	45000 h
Nominale levensduur L70B50 Bij 25 °C	45000 h
Nominale levensduur L80B10 Bij 25 °C	30000 h
Nominale levensduur L80B50 Bij 25 °C	30000 h
Nominale levensduur L90B10 Bij 25 °C	15000 h
Nominale levensduur L90B50 Bij 25 °C	15000 h


## SUN OFL TR 3400 830 WH

Artikelnummer      GTIN  
 EL10810107          4015120810107


### Maattekening



### Lichtverteilungskurve\_Bild (web)




### Schakelschema



Standardschema

### Schakelschema



Standardschema met aan/uit-schakelaar

### Gedetailleerde productbeschrijving

- LED-schijnwerper van hoogwaardige behuizing van onder druk gegoten aluminium
- 30 W LED-lichtopbrengst komt overeen met 139 W gloeilamp, lichtkleur ca. 3000 K wit
- Hoge lichtopbrengst met 113 lm/W
- Zeer goede kleurweergave-index Ra 80
- Met snelmontagebeugel van rvs, extra gelakt, voor wand-, binnenhoek- en buitenhoekmontage
- Veilige montage door gescheiden aansluitdoos met gemakkelijk bereikbare aansluitklemmen
- Alle externe schroeven van rvs
- Nominale levensduur L80B50 Bij 25 °C 30000 h