



MarCator 903 / 903 H. Sík betét

Rendelési sz.	Terméktípus	l mm	Mérőfelületek ϕ mm	Mérőfelület
4360070	903	4	4	Acél
4360071	903	6	4	Acél
4360072	903	8	4	Acél
4360073	903	10	4	Acél
4360074	903	12	4	Acél
4360075	903	15	4	Acél
4360076	903	20	4	Acél
4360077	903	25	4	Acél
4360300	903	30	4	Acél
4360078	903	35	4	Acél
4360079	903	50	4	Acél
4360101	903 H	6	4	Keményfém
4360102	903 H	8	4	Keményfém
4360103	903 H	10	4	Keményfém
4360104	903 H	12	4	Keményfém
4360105	903 H	15	4	Keményfém
4360106	903 H	20	4	Keményfém
4360107	903 H	25	4	Keményfém
4360110	903 H	30	4	Keményfém
4360108	903 H	35	4	Keményfém
4360111	903 H	40	4	Keményfém
4360310	903	40	4	Acél
4360109	903 H	50	4	Keményfém



MarCator 904 / 904 H. Kúpos mérőbetét

Rendelési sz.	Terméktípus	l mm	Mérőfelület rádiusz mm	Szög α °	Mérőfelület
4360130	904	10	0,3	30	Acél
4360131	904 H	10	0,3	30	Keményfém



MarCator 905 / 905 H. Éles mérőbetét

Rendelési sz.	Terméktípus	l mm	Mérőfelületek ϕ mm	Mérőfelület rádiusz mm	Mérőfelület
4360140	905	10	4	0,3	Acél
4360141	905 H	10	4	0,3	Keményfém

