

Garant GRIDLINE

**Armario de carga de batería con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 2000/CHmm****Datos de pedido**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido  | 944501 2000/CH |
| GTIN              | 4069515054423  |
| Clase de artículo | 9GI            |

**Descripción****Ejecución:**

Armario de carga de baterías equipado en 40×20G, con **caja de fusibles FI y ventilador**.

Ventilador con filtro de aire en funcionamiento de sobrepresión (50 m<sup>3</sup> / h). El aire sale a través de rendijas de ventilación situadas a los lados de las puertas. Estanterías de cargador batería con dos tomas de corriente séxtuple, 230 V cada una con interruptor de Con. / Des.

El armario con puertas batientes está equipado con puertas plegables de chapa maciza.

**Descripción:**

Volumen de suministro: Armario con 2 estantes perforados de cargador de batería. Enchufe de conexión 16 A / 400 V de 5 polos con cable de conexión de 3 m y registro de medida. 4 regletas de 6 enchufes.<br>Versión: Armario cargador batería con caja de fusibles FI y ventilador. Ventilador con filtro de aire en funcionamiento de sobrepresión (50 m<sup>3</sup>/h). El aire sale a través de rendijas de ventilación situadas a los lados de las puertas. Estanterías de cargador batería con dos tomas de corriente séxtuple, 230 V cada una con interruptor de Con./Des.<br>Pintura: Carcasa gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. <br>Nota: Versión suiza de enchufe.

**Característica:**

Regulación de la altura en el intervalo: 250 mm

Grosor del material: 9 mm

Ángulo de apertura de la puerta: 2,5 grados

Número de puestos insertables: 24

Anchura: 1 mm

Peso: 120 kg

Altura: 2 mm

Altura útil: 1,845 mm

Profundidad: 500 mm

Anchura enG: 40

Profundidad enG: 20

**Suministro:**

Armario con 2 estantes perforados de cargador de batería. Enchufe de conexión 16 A / 400 V de 5 polos con cable de conexión de 3 m y **registro de medida**. 4 regletas de 6 enchufes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de pintura en polvo al horno**.

**Nota:**

Versión alemana de la toma de corriente.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

---

## Descripción técnica

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Grosor material                         | 0,9 mm                           |
| Ángulo de apertura de la puerta         | 250 grados                       |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm                            |
| Cerradura de pasador cilíndrico         | bombillo modular                 |
| Selección del color                     | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Tipo de producto                        | Armario de cargador batería      |

---

## Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/944501-2000/CH>

---