


Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
OFL SUN LED 10W 5K schwarz	EL10810060	4015120810060



Kurzbeschreibung


- LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse
- 10 W LED Lichtleistung entspricht 63 W Glühlampe, Lichtfarbe ca. 5000 K weiß
- Hohe Lichtausbeute mit 90 lm / W, sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	10,0 W
ca.	
Für Leuchtmittel	1 x 10 W LED
Reichweite	
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Montageart	Decken- und Wandmontage
Gehäusematerial	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff
Abmessungen ca.	Höhe 155 mm x Breite 133 mm x Länge 75 mm
Anschlussklemme	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Ausstrahlungswinkel	95 °
Lichtfarbe	ca. 5000 K (weiß)
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Lichtausbeute (Leuchte)	ca. 90 lm/W
Lichtstrom (Leuchte)	ca. 900 lm
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A
EEG Hinweis	Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Ohne Leuchtmittel	nein
Gewicht	600 g

Zubehör

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
OFL SUN LED 10W 5K schwarz	EL10810060	4015120810060



Maße in mm

