



## PodestTreppe, fahrbar (Leichtmetall)


Mobile Podesttreppe aus stabilen Aluminium-Profilen.

- + Neigung: 45°
- + Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm
- + Geriefte, 225 mm tiefe Aluminium-Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- + Standardplattformtiefe 700 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
- + Leichtes Verfahren durch 2 am Stützteil angebrachte Bockrollen Ø 125 mm
- + Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Tiefe 240 mm)
- + Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen



Nach DIN EN ISO 14122-3 (Zugänge zu maschinellen Anlagen) ist ab 0,50 m Plattformhöhe ein Geländer erforderlich.



Stufenanzahl			2	3	4	5	
1		A bis ca.	m	2,40	2,60	2,80	3,00
		B ca.	m	0,40	0,60	0,80	1,00
Ausladung ca.			m	1,16	1,36	1,56	1,76
<b>Stufenausführung</b>		<b>Alu gerieft</b>					
Art.-No. (Stufenbreite 600 mm)			<b>810335</b>	<b>810342</b>	<b>810359</b>	<b>810366</b>	
Art.-No. (Stufenbreite 800 mm)			<b>810373</b>	<b>810380</b>	<b>810397</b>	<b>810403</b>	
Art.-No. (Stufenbreite 1.000 mm)			<b>810410</b>	<b>810427</b>	<b>810434</b>	<b>810441</b>	
Art.-No. (1. Handlauf mit Geländer)			<b>818508</b>	<b>818515</b>	<b>818522</b>	<b>818539</b>	
<b>Stufenbreite mm</b>			<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>		
Art.-No. Podestverlängerung, Alu 225 mm			<b>825704</b>	<b>825711</b>	<b>825728</b>		
Art.-No. Stirngeländer			<b>825742</b>	<b>825759</b>	<b>825766</b>		
Art.-No. Stufenausführung, Stahl Gitterrost			<b>823908</b>	<b>823915</b>	<b>823922</b>		
Art.-No. Stufenausführung, Stahl Lochblech			<b>823939</b>	<b>823946</b>	<b>823953</b>		
Art.-No. Geländerverlängerung um 225 mm						<b>825735</b>	