

## Han TC200 M-contact 70mm<sup>2</sup> protected



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 11 000 7123
Beschreibung	Han TC200 M-contact 70mm <sup>2</sup> protected
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09110007123">https://b2b.harting.com/09110007123</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	TC 200
Kontaktart	Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung	mit Berührschutz

### Ausführung

Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	70 mm <sup>2</sup>
Betriebsstrom	≤200 A
Durchgangswiderstand	≤0,3 mΩ
Abisolierlänge	22,5 mm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Normen und Zulassungen

Normen	EN 60664-1 IEC 61984
--------	-------------------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	40,9 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder