

ES APG 80 WM 185**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	185mm ² , WM-Crimp
Best.-Nr.	1502570000
Typ	ES APG 80 WM 185
GTIN (EAN)	4050118310528
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 14. Juni 2023 10:02:44 MESZ

Katalogstand 09.06.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

ES APG 80 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 301 g

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max. 185 mm² Leiterquerschnitt max. AWG 6/0

Crimpeinsätze

Crimpbreite 5 mm Crimpbreite in mm 5
 Crimpquerschnitt Kupfer 185

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil WM-Crimp
 Kabelschuhquerschnitt nominal 185 mm²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)
 Broschüren