

# ROBUSTE ZANGEN




Material: Vergütungsstahl nach DIN  
 Schneiden induktiv gehärtet

Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl, Angaben in mm:

Art.-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausführung	Wate	Schneidwerte				Kopfbreite	Schneiden/Backenlänge	Gesamtlänge mm	Gewicht in g
				○	◐	●	Ⓟ				
3-235-16	Telefonzange	Greifflächen mit Hieb	-	-	-	-	-	15	55	160	145
3-245-16	Telefonzange	Greifflächen mit Hieb	-	-	-	-	-	18	75	205	210
3-255-16	Telefonzange	Greifflächen mit Hieb	-	-	-	-	-	18	70	205	210
3-531-16	Flachzange	Greifflächen mit Hieb	-	-	-	-	-	15	40	150	105
3-132-16	Seitenschneider	-	-	4,0	2,3	1,5	-	15	16	130	125
3-133-16	Seitenschneider	-	-	4,0	2,5	1,8	-	18	18	150	155
3-732-16	Kombizange	Greifflächen mit Hieb	-	4,0	2,5	2,0	-	23	35	170	205



Die Zangen dieses Programms wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet.



Folgende Ausführungen stehen zur Auswahl, Angaben in mm:

Art.-Nr.	Kurzbezeichnung	Ausführung	Wate	Schneidwerte				Kopfbreite	Schneiden/Backenlänge	Gesamtlänge mm	Gewicht in g
				○	◐	●	Ⓟ				
3-133-13	ESD Seitenschneider	-	mit Wate	4,0	2,5	1,8	-	18	18	145	165
3-245-13	ESD Telefonzange	Greifflächen mit Hieb	mit Wate	-	-	-	-	18	75	200	180
3-732-13	ESD Kombizange	Greifflächen mit Hieb	mit Wate	4,0	2,5	1,8	-	23	35	165	185

## ZANGEN FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN

▶ 3-734-13

NEU

### ESD Schrauben-AUSDREH-Zange, ableitfähig

Das perfekte Werkzeug, um Schrauben mit defekten Schraubköpfen gut und sicher herauszudrehen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kombizangen sitzen hier die Greifzähne (Hieb) nicht quer sondern längs. Dadurch umschließen die Backen den Schraubkopf perfekt und haben direkt Halt, so kann die Schraube schnell und abrutschsicher herausgedreht werden. Hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, matt poliert, eingelegtes Gewerbe, mit leitfähiger Handschutzhülle. ESD Ableitwiderstand  $10^3 \Omega$ . Geeignet für Schraubköpfe  $\varnothing 2,0 - 3,5 \text{ mm}$

Kopfbreite: 12 mm, Gesamtlänge: 120 mm, Gewicht: 75 g



3-734-13



▶ 3-573

### Wasserpumpenzange 180 mm mit Push-Button

Größenverstellbar auf Knopfdruck – Dank Push-Button. Mit extra schlankem Kopf für schwer zugängliche Stellen und schutzüberzogenen, rutschfesten Handgriffen.

Gesamtlänge: 180 mm, Gewicht: 170 g



3-573



▶ 3-575-6

### Wasserpumpenzange 240 mm

Wasserpumpenzange 240 mm, sehr stabil, tauchisoliert, rutschfeste Handgriffe.

Gesamtlänge: 240 mm, Gewicht: 380 g



3-575-6

▶ 3-0641

### Mini-Seitenschneider ohne Wate für CU-Drähte bis $\varnothing 1,0 \text{ mm}$

Elektronik Seitenschneider mit Feder, ohne Schneidwate, für CU-Drähte bis  $\varnothing 1,0 \text{ mm}$  / 18 AWG.

Gesamtlänge: 135 mm, Gewicht: 70 g



3-0641

▶ 3-0645

### Abisolierer-Mini-Seitenschneider ohne Wate für CU-Drähte bis $\varnothing 0,8 \text{ mm}$

Abisolierer-Seitenschneider Standardausführung, mit Feder, ohne Schneidwate, für CU-Drähte bis  $\varnothing 0,8 \text{ mm}$  / 22-26 AWG.

Gesamtlänge: 130 mm, Gewicht: 80 g



3-0645

▶ 3-0648

### Kabelschneider bis $\varnothing 10,5 \text{ mm}$ LOCK Funktion

speziell für Koaxialkabel, robuste Ausführung, Feder und Feststellvorrichtung, nicht für Stahldrähte

Gesamtlänge: 170 mm, Gewicht: 155 g



3-0648