

## RQG1-P | PG Gewinde


## FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, PG  
Außengewinde, integrierte Rasthülse, konisch dichtend

Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Kunststoff PA 6

Schutzart [nach EN 60529]: IP 66



FLEXA No.	AD [mm]	Farbe	Gewinde	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
5020.049.207	10,0	schwarz	PG7	7,0	17,0	10,0	32,5	16	0,420	50
5020.063.202	10,0	schwarz	PG9	7,0	18,5	10,0	32,5	16	0,420	50
5020.063.203	10,0	schwarz	PG11	7,0	21,0	10,0	32,5	16	0,480	50
5020.063.205	10,0	schwarz	PG13,5	7,0	23,0	10,0	32,5	16	0,560	25
5020.062.201	13,0	schwarz	PG7	8,0	20,0	10,0	35,0	18	0,520	50
5020.049.209	13,0	schwarz	PG9	10,0	20,0	10,0	35,0	18	0,520	50
5020.063.204	13,0	schwarz	PG11	10,0	21,0	10,0	35,0	18	0,560	50
5020.063.206	13,0	schwarz	PG13,5	10,0	23,0	10,0	35,0	18	0,600	25
5020.049.211	15,8	schwarz	PG11	12,5	23,0	10,0	37,0	21	0,700	50
5020.063.207	15,8	schwarz	PG13,5	12,5	23,0	10,0	37,0	21	0,720	25
5020.063.210	15,8	schwarz	PG16	12,5	26,5	10,0	37,0	21	0,800	25
5020.049.213	18,5	schwarz	PG13,5	13,5	26,0	13,0	43,0	24	0,880	50
5020.062.209	21,2	schwarz	PG13,5	15,4	29,5	13,0	43,5	27	1,200	10
5020.049.216	21,2	schwarz	PG16	17,0	29,5	13,0	46,0	27	1,240	50
5020.062.208	28,5	schwarz	PG16	17,0	37,0	12,0	48,5	34	1,800	10
5020.049.221	28,5	schwarz	PG21	23,5	37,0	13,0	48,5	34	1,680	25
5020.049.229	34,5	schwarz	PG29	30,0	44,0	14,5	53,5	40	2,400	25
5020.049.236	42,5	schwarz	PG36	36,5	51,5	14,5	56,0	48	3,120	25
5020.049.248	54,5	schwarz	PG48	48,0	65,5	15,5	58,0	59	4,400	10
5020.049.007	10,0	grau	PG7	7,0	17,0	10,0	32,5	16	0,420	50
5020.049.009	13,0	grau	PG9	10,0	20,0	10,0	35,0	18	0,520	50
5020.049.011	15,8	grau	PG11	12,5	23,0	10,0	37,0	21	0,700	50
5020.049.013	18,5	grau	PG13,5	13,5	26,0	13,0	43,0	24	0,880	50
5020.049.016	21,2	grau	PG16	17,0	29,5	13,0	46,0	27	1,240	50
5020.049.021	28,5	grau	PG21	23,5	37,0	13,0	48,5	34	1,680	25
5020.049.029	34,5	grau	PG29	30,0	44,0	14,5	53,5	40	2,400	25
5020.049.036	42,5	grau	PG36	36,5	51,5	14,5	56,0	48	3,120	25
5020.049.048	54,5	grau	PG48	48,0	65,5	15,5	58,0	59	4,400	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.