




Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard T30LR



T-Serie in PA66 natur, Artikelnummer: 111-04400

- Sehr große Material- und Größenauswahl
- Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyceln
- Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
- Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
- Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende

Kabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Die Materialvielfalt macht diese Serie so universell einsetzbar.



Bezugsquellen

Basisdaten

Ausführung	innenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart	ohne
Bezeichnung	KABELBINDER 260X3,3
Farbe	Natur (NA)
Kurzbeschreibung	Kabelbinder 260x3,3 natur
Lösbarer Verschluss	Nein
Position Beschriftungsfläche	ohne
Produktfamilie	T-Serie in PA66 natur
Produktgruppe	Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
Verarbeitungswerkzeug	MK3SP, MK3PNSP2, MK7P, MK7, MK7HT, MK20

Technische Daten

Breite (W)	3.3 mm
Bündel Ø max.	65.0 mm
Bündel Ø min.	1.5 mm
Dicke (T)	1.2 mm
Länge (L)	260 mm
Mindesthaltekraft (N)	180 N

Logistik und Verpackungsdaten

EAN / GTIN	5022660321214
Gewicht	1.1 kg
Inhalt	100
Inhalt je Karton (VPE)	8000 Stück
Menge je Europalette	144000 Stück
Menge per	ST
Mindestbestellmenge	100

Material, Zulassungen und Spezifikationen

Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Halogenfrei	Ja
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Material (kurz)	PA66
Zulassungen/Normen	DIN 30015955, BV 03856/H0 BV