

Allgemein

Artikelnummer	PTE110G1
Max. Druckauflösung	180 dpi
Max. Druckhöhe	9 mm
Max. Druckgeschwindigkeit	20 mm/Sekunde
Schneideeinheit	Manuell
Tastatur	QWERTZ mit separatem Ziffernblock
Anzahl Tasten	60
Display	1 Zeile à 16 Zeichen Grafik-LCD (monochrom), 58 x 23 mm
Druckmethode	Thermotransfer
Farbe	orange/schwarz

Verbrauchsmaterial

TZe-Schriftbänder	3,5/6/9/12 mm
-------------------	---------------

Funktionen

Max. Arbeitsspeicher pro Etikett	80 Zeichen
Phrasenspeicher	720 Zeichen (9 Speicherplätze)
Einstellbare Etikettenlänge	30-300 mm
Horizontale Textausrichtung	Automatische Etikettenlänge: linksbündig Eingestellte Etikettenlänge: zentriert
Max. Anzahl Zeilen	2 Zeilen
Druckvorschau	Ja
Vertikaldruck	Ja (normal und fett)
Mehrfachausdruck	1-9
Nummerierung	1-50
Randeinstellungen	Voll, Halb, Schmal, Kettendruck
Tabfunktion	Ja (Auto, 1-100 mm lang)

Etikettengestaltung

Kabelbeschriftung	Ja (Umlauf, Fähnchen)
Beschriftung Anschlüsse	Ja
Symbole	200
Schriftarten	Helsinki
Schriftstile	8 (Normal, Fett, Umriss, Schatten, Kursiv, Kursiv + Fett, Kursiv + Umriss, Kursiv + Schatten)
Linien	Unterstreichen
Schriftgrößen	3 (Groß, Mittel, Klein)
Schriftbreiten	3 (Normal, x 1/2, x 2)
Rahmen	1

Optionales Zubehör

Ersatzklinge	TC-4
Netzadapter	AD-24ES

Sonstiges

Sprachen	21
Wechsel Einheit	Ja (Zoll/mm) 6x AAA Alkaline/wiederaufladbar (LR03/HR03) (nicht enthalten)
Stromversorgung	Netzadapter AD-24ES (nicht enthalten)
Gewicht	400 g
Abmessungen (B x T x H)	111 x 58 x 204 mm
Lieferumfang	PT-E110 12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) Dokumentation