

Artikel-Nr.	EAN 4003773-		Anwendung	Kapazität mm ²	AWG	Crimpmaß SW mm	Hülsen Ø mm	Anzahl der Nester
97 49 04	030850		unisierte Steckverbinder	0,1 – 2,5	27 – 13			4
97 49 05	030867		unisierte Steckverbinder	0,5 – 6	20 – 10			3
97 49 06	030836		isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder	0,5 – 6	20 – 10			3
97 49 08	030874		Aderendhülsen	0,25 – 6	23 – 10			5
97 49 09	030881		Aderendhülsen	10 / 16 / 25	7 / 5 / 3			3
97 49 10	076896		unisierte Rohr- und Quetschkabelschuhe nach DIN 46237 sowie unisierte Stoß- und Quetschverbinder nach DIN 46341	0,75 / 1,5 / 2,5 / 0,5 – 0,75	13 / 15-17 / 19-20			3
97 49 11	076902		unisierte Rohr- und Quetschkabelschuhe nach DIN 46237 sowie unisierte Stoß- und Quetschverbinder nach DIN 46341	4 / 6 / 10	7 / 10 / 11			3
97 49 14	077756		unisierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267	0,5 – 10	20 – 7			4
97 49 15	043164		Fahnenstecker und unisierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite)	1,25 – 2,5 + 3 – 6	17 – 13 / 17 – 10			2 + 1
97 49 16	040675		isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder	10 – 16	7 / 5			2
97 49 18	063186		Twin-Aderendhülsen für die Aufnahme von zwei flexiblen Leitern	2 x 6 / 2 x 10 / 2 x 16	2 x 10 / 2 x 7 / 2 x 5			3
97 49 19	030898		Aderendhülsen	35 – 50	2 / 0			2
97 49 20	045069		F-Stecker für TV- + Satellitenanschluss			7,0 / 8,4 / 8,1	7,7 / 9,5 / 9,5	3
97 49 23	052135		unisierte Kabelschuhe + Steckverbinder	16 + 25	5 + 3			2
97 49 24	030911		D-Sub-; HD 20-; HDE-Stecker	0,03 – 0,56	32 – 20			3
97 49 30	030904		unisierte Stoßverbinder	1,5 – 4 / 6 + 10*	15 – 7			5
97 49 35	034315		Zündkerzenstecker und Verteiler	1	17			5
97 49 40	030959		Koax-Verbinder RG 58, 59, 62, 71, 223			5,4 / 6,48 / 1,72	6,4 / 7,6 / 2,1	3
97 49 44	041443		gerollte Kontakte	0,14 – 1,5	26 – 15			3
97 49 50	030966		Koax-Verbinder/Auto-Telefon RG 58, 174, 188, 316			3,25 / 4,52 / 5,41 / 1,72 / 1,07	3,9 / 5,4 / 6,4 / 2,1 / 1,3 / 0,95	6
97 49 54	041450		Modulstecker	0,5 – 2,5	20 – 13			4
97 49 59	073734		Solar-Steckverbinder Helios H4 (Amphenol)	2,5 + 4 + 6	13 – 10			3
97 49 60	030928		gedrehte Kontakte (HTS + Harting)	0,14 – 4	26 – 11			4
97 49 61	045137		gedrehte Kontakte	1,5 / 2,5 / 4 / 6	10 / 11 / 13 / 15			4
97 49 62	063179		Solar-Steckverbinder (Huber + Suhner)	2,5 + 4	13 + 11			3
97 49 63	066675		Solar-Steckverbinder (Huber + Suhner)	4 + 6	11 + 10			3
97 49 64	044055		ABS-Stecker	1 – 6	17 – 10			2
97 49 65	066682		Solar-Steckverbinder MC3 (Multi-Contact)	2,5 – 6	13 – 10			3
97 49 66	066699		Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact)	2,5 – 6	13 – 10			3
97 49 66 4	072096		Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) schneiden – abisolieren – crimpen	4	11			1
97 49 66 6	072102		Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) schneiden – abisolieren – crimpen	6	10			1
97 49 67	066705		Solar-Steckverbinder (Hirschmann)	2,5 – 6	13 – 10			3
97 49 68	066712		Solar-Steckverbinder (Tyco)	1,5 – 6	15 – 10			4
97 49 69 1	072119		Solar-Steckverbinder (Wieland)	1,5 – 2,5	15 + 13			2
97 49 69 2	072126		Solar-Steckverbinder (Wieland)	4 – 10	11 – 7			3
97 49 70	030942		Westernstecker	4 / 6 / 8-polig RJ 10 / 11 / 12 / 45				3
97 49 72	076957		Solar-Steckverbinder MC3 (Multi-Contact)	4 / 6 / 10	7 / 10 / 11			3

Weitere Crimpeinsätze und Positionierhilfen unter www.knipex.de

* Pressverbinder nach DIN 64267