

Festo AG & Co. KG

552252

Schalldämpfer

UOS-1

für den Einsatz in Verbindung mit dem Druckaufbau- /Entlüftungsventil MS6-SV (Sicherheitsventil).

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Dichtungsart am Einschraubzapfen	ohne Dichtung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Schalldämpfer offen
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 50 °C
Produktgewicht	200 g
Befestigungsart	mit Außengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff Hülse	Aluminium-Knetlegierung

© 2018 Festo AG & Co. KG