



FWU43D

**Feldverteiler UP 144PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm**

Feldverteiler UP 144PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm  
 Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Leerschrank ohne Einbausatz, ohne QuickConnect-Klemmblöcke, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Blendrahmen Tiefe bzw. Überstand 13 mm. Hinweis: Optional austauschbare Schließsysteme.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : FWU43D

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

**Technische Merkmale**

Höhe installiertes Produkt	703 mm
Breite installiertes Produkt	853 mm
Tiefe installiertes Produkt	125 mm
Anzahl Felder	3
RAL Farbnummer	9010
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Anzahl der Türen	2
Anzahl Module	144
Anzahl Reihen	0
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff	Stahl
Montageart	Unterputz/Hohlwand