

W3A1-EU

★★★★★

- Schwere Abbrucharbeiten.
- Offener Griff mit Außendrücker aus geschmiedetem Stahl.
- Kolbenbrücke verhindert versehentliche Entladung und schützt so den Bediener.
- Ausrichtbarer Abluftdeflektor.



MDT3-EU

★★★★★

- Mittelschwere bis schwere Abbrucharbeiten.
- Hohes Leistungsgewicht mit regulierbarem Drosselventil.
- Aluminiumgriff und robuste Vier-Schrauben-Konstruktion.
- Werkzeughalter nimmt alle Arten von Meißeln auf - Spitzmeißel, Flachmeißel, Spatenmeißel usw...



121/Q-EU

★★★ ●

121/QH-EU

★★★ ●

- Langlebiges Werkzeug mit legiertem Stahlzylinder aus einem Stück.
- Karosserie- und Abscherarbeiten sowie allgemeine Blecharbeiten.
- Berührungsdrücker.



116-EU

★★ ●

116H-EU

★★ ●

- Mittelschwere Arbeiten am Auspuffsystem und für Abscherarbeiten.
- Trommel aus legiertem Stahl und wärmebehandelter Kolben für längere Lebensdauer.
- Drehzahl- und Leistungsregelung über Drücker.
- Integrierter Leistungsregler.



LA426-EU

★★ ●

LA427-EU

★★ ●

- LA426-EU: Stabiler Tragekoffer mit Hammer 116-EU, sechs Meißeln (je 1x Kantenmeißel, Rohrtrennmeißel, Flachmeißel, Trennmeißel, Spitzmeißel und Schweißpunkt-Trennmeißel) sowie 1/4" Anschlußnippel.
- LA427-EU: Ausführung wie oben, jedoch mit Hammer 116H-EU.



Hämmer



**Drucklufthammer:
das beste
Leistungsgewicht
auf dem Markt**



Meißel: siehe Zubehör auf Seite 27

Hämmer (bezogen auf 6,2 bar)

Modell	Werkzeugaufnahme	Meißel-einsteckende mm	Schlagzahl pro Minute	Bohrung Ø mm	Hublänge mm	Gewicht ohne Meißel kg	Gesamt- länge mm	Anschluß- gewinde in	Mindest- Schlauchweite mm
W3A1-EU	●	17,0	1725	28,0	76	7,5	464	1/4	13
MDT3-EU	●	19,0	1725	28,0	76	6,7	435	3/8	13
121/Q-EU	●	10,2	3000	19,0	58	1,6	194	1/4	10
121/QH-EU	●	10,2	3000	19,0	58	1,6	194	1/4	10
116-EU	●	10,2	3500	17,5	67	1,5	198	1/4	10
116H-EU	●	10,2	3500	17,5	67	1,5	198	1/4	10