

Akku Exact Rohrsägen

RG300039

Rohrsäge Typ P400 Akku



Mit der neuartigen akkubetriebenen PipeCut P400 können Rohre aus Kunststoff in einem Arbeitsgang getrennt und angefast werden. Mit dieser Rohrsäge erledigen Sie die Sägearbeiten schnell und unkompliziert. Der kraftvolle 18 V / 4,2 Ah Li-Ion Akku garantiert eine hohe Ladekapazität und lange Standzeit. Selbstverständlich kann mit der P400 AKKU auch nur getrennt oder angefast werden.

- Trennen und Anfasen

Lieferumfang: PipeCut P400 AKKU, Tragetasche, TCTP 150 Sägeblatt, Säge- und Anfassscheibe, 2 x 18V 4,2 Ah Li-Ion-Akkus, Ladegerät, 4 x Rohrauflagen, Bedienungsanleitung, Innensechskant 5 mm + 2 mm, DVD

Technische Daten

Sägebereich (mm)	100 - 400
Durchmesser Sägeblatt (mm)	148 / 150
Max. Wandstärke	Trennen 25 mm, Trennen und Anfasen 22 mm
Geeignet für	alle Kunststoffrohre
Aufnahme (mm)	62
Gewicht (kg)	6
Geschwindigkeit (1/min)	4000
Akku	18V 4,2 Ah Li-Ion

Zubehör

RG300039

Rohrsäge Typ P400 Akku



RG300012

Rohrauflagen für V1000 (3 Stk. mit Tasche)



RG300030

Pipe Bench 170 der mobile Rohrbock, max. 200 kg




RG300031

Exact Pipe Bench Werkzeugtasche



RG300032

Exact Pipe Bench Rohrstütze



RG300033

Exact Pipe Bench Auffangschale für Späne



RG300034

Exact Pipe Bench Werkbank



RG300035

Exact Pipe Bench Kettenspanner



RG300013

Sägeblatt TCT P150 Kunststoff, PE, PP, PVC etc.



RG300015

Trenn/Anfasscheibe 150 / 40 - 8 Kunststoff, PE, PP, PVC etc.