

## Blume Förderanlagen Rollenbahn



Tragrolle aus Stahl,  
Rollendurchmesser 20 mm, Bahn  
Länge x Breite 1 m x 400 mm,  
Achsabstand 25 mm



Artikelnummer: 121708



## Blume Förderanlagen Kleinrollenbahn - Einzelelement

### Gerade

Rollenbahn

- Tragrolle aus Stahl
- Rollendurchmesser 20 mm
- Bahn Länge x Breite 1 m x 400 mm
- Breite 440 mm
- Achsabstand 25 mm
- für Fördergut mit einer Länge von mindestens 75 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
















### Technische Details


Fördertechnik	Förderbahnen	Breite	440 mm
Bahntyp	Rollenbahn	Fördergutlänge min.	75 mm
Bahnkomponente	Bahnelement	Achsabstand	25 mm
Rollentyp	Tragrolle	Rahmenhöhe	70 mm
Material Rolle	Stahl	Rahmenbreite	20 mm
Durchmesser Rolle	20 mm	Material Rahmen	Stahl
Bahnlänge	1 m	Oberfläche Rahmen	verzinkt
ausziehbar	nein	Rahmenform	U-Profil

Bahnbreite 400 mm




Gewicht 18,6 kg

## Zubehör

122879		Kurve 45 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 20 mm, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 25 mm
125946		Kurve 90 ° für Rollenbahn, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 20 mm, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 25 mm
126202		Endanschlag für Rollenbahn, für Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404327		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 550 - 850 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
405057		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 680 - 1100 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428609		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428664		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 275 - 340 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428711		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428755		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 330 - 395 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428799		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
428835		Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 390 - 570 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
429226		Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Länge 1 m
429237		Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Länge 1 m
510305		Durchgang für Rollenbahn, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 20 mm, Bahn Länge x Breite 1 m x 400 mm, Achsabstand 25 mm, mit Scharnieren und Handgriff
510326		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

510329		Dreibeinstütze für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
--------	---	--

### Dazu passt auch ...

505362		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz
520983		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm