

Hymer

Sprossenstehleiter

SC 40

Aufstieg beidseitig, 2 x 6 profilierte Sprossen, Holmlänge 1,75 m, zweiteilig

Artikelnummer: 147623



HYMER



Hymer Sprossenstehleiter SC 40

Aufstieg beidseitig

Sprossenstehleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 6 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,5 m
- Holmlänge 1,75 m
- Breite 340 mm
- zweiteilig
- Sichere Anwendung durch konische Form (Kippsicherung) und Spreizsicherung
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- Gewicht 6,1 kg
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| Steigtechnik | Stehleiter | fahrbar | nein |
| Leitertyp | Sprossenstehleiter | Unterbau | rutschfeste Leiterfüße |
| Nutzung | beidseitig | Sicherheitsausstattung Leiter | konische Form (Kippsicherung) und Spreizsicherung |
| Länge Holm | 1,75 m | Sicherheitsbügel | nein |
| Arbeitshöhe | 2,5 m | Spreizsicherung | ja |
| Sprossen Anzahl | 2 x 6 | Leiter Ausführung | zweiteilig |
| Stufen-/Sprossentyp | profilierte Sprossen | Treppengängig | nein |
| Höhe | 1,7 m | Garantie | 10 Jahre |
| Breite | 340-535 mm | Gewicht | 6,1 kg |
| klappbar | ja | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 224581 |  | Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg |
| 224582 |  | Antistatikband, Für Leiter |
| 224583 |  | Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot |
| 224585 |  | Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg |
| 231359 |  | Aufsetzstufenset, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium |
| 231360 |  | Aufsetzstufe, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium |
| 678796 |  | Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg |