

Hymer Sprossen-Anlegeleiter

7 rutschsicher profilierte Sprossen,
Holmlänge 2,16 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 157731



Hymer Sprossen-Anlegeleiter

Sprossen-Anlegeleiter

- 7 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,59 m
- Holmlänge 2,16 m
- Breite 425 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 3,8 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Leitertyp	Sprossen-Anlegeleiter	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Holmlänge	2,16 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	2,59 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	7	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	rutsicher profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	425 mm	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	einteilig	Gewicht	3,8 kg

Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
656137		Wandabstandshalter, Für Sprossenstehleiter
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg