

Format Tresorbau

Schlüsseltresor

STC 3-896 Kombi

Höhe x Breite x Tiefe 1550 x 650 x 420 mm, 896 Haken, Ausstattung: Böden, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 235464



Format Tresorbau Schlüsseltresor STC 3-896 Kombi

- Höhe x Breite x Tiefe 1550 x 650 x 420 mm
- innen Höhe x Breite x Tiefe 1470 x 561 x 305 mm
- 896 Haken
- Ausstattung: Böden
- für 12 Ordner
- 4 Ebene(n)
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180 °
- verschließbar mit Doppelbartschloss
- Verriegelung 4-seitig
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau

- Versicherungsschutz: gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
- vorbereitet für Boden-/Rückwandverankerung
- Gewicht 288 kg

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Ordnerkapazität	12 Stück
Schranktyp	Schlüsselschrank	Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück
Höhe	1550 mm	Türtyp	Flügeltür
Breite	650 mm	Türöffnungswinkel	180 °
Tiefe	420 mm	abschließbar	ja
Innenhöhe	1470 mm	Schließsystem	Doppelbartschloss
Innenbreite	561 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Innentiefe	305 mm	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Verankerung	Boden-/Rückwandverankerung	Material	Stahl
Verriegelung	4-seitig	Griff	Hängegriff
versicherbar	ja	Oberfläche Korpus	lackiert
Versicherungsschutz	gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €	Oberfläche Front	lackiert
Haken	896 Stück	Gewicht	288 kg
Schrank Ausstattung	Böden		

Dazu passt auch ...

218292		Klapprahmen, schwer entflammbar nach B1, Höhe x Breite x Tiefe 327 x 240 x 12 mm, Format DIN A4, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber, Profilstärke 25 mm
223767		Ordner, Format DIN A4, Rückenbreite 75 mm, mit Rückenetikett, aus Pappe/Polypropylen in blau, mit Griffloch
229910		Schlüsselanhänger, aus Kunststoff in gelb, mit Ring, Höhe x Länge x Breite 3 x 52 x 21 mm
229937		Glastafel, Höhe x Breite 450 x 600 mm, Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar, nass und trocken abwischbar, Tafelkern aus Sicherheitsglas in reinweiß
229958		Whiteboard, Höhe x Breite 600 x 900 mm, Tafeloberfläche mit Emaille- und antimikrobieller Silberionenbeschichtung - hochwertigste Variante, leicht zu reinigen und kratzfest, eliminiert Bakterien und zerstört das Wachstum, empfohlen bei starker und intensiver Nutzung, Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, Tafel in weiß, Ausstattung: Ablageschale, Mit praktischer Ablageleiste, Rahmen aus Aluminium eloxiert