


Moravia Profilschutz XL MORION

MORAVIA
kompetent und fair

Form Kreis, Länge x Durchmesser
1000 x 150 mm, aus EVAC-Schaum,
in gelb/schwarz, Zum Aufstecken

Artikelnummer: 254261



Profilschutz

- Geeignet für Lager, Versand- und Produktionsbereiche
- zur Warnung vor Gefahrenstellen und Entschärfung von Ecken und Kanten
- für den Innenbereich geeignet
- Form Kreis
- Länge x Durchmesser 1000 x 150 mm
- aus EVAC-Schaum
- in gelb/schwarz
- Zum Aufstecken
- temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C
- gemäß EN 13501-1 und ISO 11925-2
- ASR A1.3 konform

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Material	EVAC-Schaum
Sicherheitsausstattung	Schutzprofil	Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Schutztyp	Profilschutz	Beständigkeit	Öl, Lösungsmittel
geeignet für (Branche/Bereich)	Lager, Versand, Produktion	Länge	1000 mm
geeignet für (Anwendung)	Warnung vor Gefahrenstellen, Entschärfung von Ecken und Kanten	Durchmesser	150 mm
Einsatzort	Innenbereich	Farbe	gelb/schwarz
Form	Kreis	Fixierung	Zum Aufstecken
Norm	EN 13501-1 und ISO 11925-2	Gewicht	0,6 kg
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR)	ASR A1.3		

Dazu passt auch ...

141963		Leitzylinder, Form rund, Höhe x Durchmesser 760 x 100 mm, aus Polyethylen in rot/weiß, retroreflektierend, Pfosten selbstaufrichtend und notfalls überfahrbar, ohne Fuß
226210		Fahrradständer, Höhe x Länge x Tiefe 250 x 1580 x 390 mm, 5 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
361701		Parkbügel, Höhe x Breite 500 x 760 mm, aus Stahl feuerverzinkt in alu-rot, klappbar, verschließbar mit Zylinderschloss, zum Aufdübeln
520056		Eckenschutz, Form Winkel, Höhe x Länge x Breite 30 x 1000 x 30 mm, aus Polyurethan, in gelb/schwarz, selbstklebend