

Scangrip Stirnlampe HEAD LITE


Leuchtmittel: COB-LED, Spot
Hochleistungs-LED, Lichtstrom 15 -
150 Lumen, Spot 75 Lumen, Mit
verstellbarem Kopfband und Sensor
mit berührungslosen Ein-/Ausschalter,
Abstrahlwinkel 120 / 100 °, Mit
Akkubetrieb

Artikelnummer: 254564



Stirnlampe

- Geeignet für feuchte Werkstattumgebungen
- Höhe x Breite x Tiefe 41 x 74 x 41 mm
- Leuchtmittel: COB-LED, Spot Hochleistungs-LED
- Lichtstrom 15 - 150 Lumen, Spot 75 Lumen
- Mit verstellbarem Kopfband und Sensor mit berührungslosen Ein-/Ausschalter
- Leuchtdauer 1,5 - 15 h
- Abstrahlwinkel 120 / 100 °
- Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
- Kippbar
- Mit Akkubetrieb
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen



SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY

- Lieferung inklusive Akku
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Ausstattung	verstellbares Kopfband, Sensor mit berührungslosem Ein- /Ausschalter
Lampentyp	Stirnlampe	Leuchtenkopf Ausführung	Kippbar
geeignet für (Branche/Bereich)	feuchte Werkstattumgebungen	Leuchte Funktion	Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
Leuchtmitteltyp	COB-LED, Spot Hochleistungs-LED	Höhe	41 mm
Leuchtdauer	1,5-15 h	Breite	74 mm
Lichtstrom	15-150 Lumen	Tiefe	41 mm
Lichtstrom Spot	75 Lumen	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
dimmbar	ja	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Abstrahlwinkel	120-100 °	Lieferumfang	Akku
Spannungsversorgung	Akkubetrieb	Garantie	3 Jahre
Akkutyp	Lithium-Ionen	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkuleistung	0,8 Ah	Gewicht	0,17 kg