

Kappes

Sichtlagerkasten

RasterPlan® Favorit

® RasterPlan

KAPPES

Höhe x Breite x Tiefe 45 x 105 x 85 /
65 mm, Aus Polyethylen in rot



Artikelnummer: 337944



5 YEARS WARRANTY



Kappes Sichtlagerkasten RasterPlan® Favorit



Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 45 x 105 x 85 / 65 mm
- Aus Polyethylen in rot
- Einfacher Transport durch verstärkte Griffmulde
- Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Mit Etikettenhalter zur Beschriftung
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- mit Stapelrand stapelbar
- Rollenbahng geeignet
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Behältertyp | Sichtlagerkasten | stapelbar durch | Stapelrand |
| Euronorm | nein | Bodenkonstruktion | geschlossen |
| Höhe | 45 mm | Bodenverstärkung durch | Verstärkungsrippen |
| Breite | 105 mm | Griff | verstärkte Griffmulde |
| Tiefe | 85 mm | Beschriftungsfeld | Etikettenhalter |
| Bodentiefe | 65 mm | Lebensmittelgeeignet | ja |
| Material | Polyethylen | Temperaturbereich | -40 °C bis +80 °C |
| recyclbar | ja | Farbe | rot |
| Gefahrstoffeignung | verschiedene Stoffe, bitte anfragen | Garantie | 5 Jahre |
| rollenbahnggeeignet | ja | Größe | 8 - HxBxT 45x105x85/65 mm |
| stapelbar | ja | Gewicht | 0,05 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|--|---|
| 209210 | | Etikett für Sichtlagerkasten, für Größe 8, in transparent |
| 978392 | | Etikett für Sichtlagerkasten, für Größe 8, in weiß |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203969 |  | Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung |
| 209420 |  | Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 215704 |  | Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 120 mm |
| 221381 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9 |
| 223711 |  | Kugelschreiber, Schreibfarbe blau, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent |
| 504734 |  | Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen |
| 524162 |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 529930 |  | Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium |
| 531075 |  | Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau |

