

Regalkasten

Höhe x Breite x Tiefe 150 x 240 x 500 mm, Aus Polypropylen, in grün

VE 10 Stück

Artikelnummer: 358751



Regalkasten mit Sichtöffnung

Inhalt und Bestand immer direkt im Blick

Regalkasten






- Höhe x Breite x Tiefe 150 x 240 x 500 mm
- Aus Polypropylen
- in grün
- Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
- Sichtöffnung
- Mit Etikettierfläche
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Material Lebensmittelgeeignet
- Lieferumfang: ohne Querteiler

Technische Details

Behältertyp	Regalkasten	nestbar	nein
Euronorm	nein	Lebensmittelgeeignet	ja
Höhe	150 mm	Teilung	Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
Breite	240 mm	Beschriftungsfeld	Etikettierfläche

Tiefe	500 mm	Farbe	grün
Material	Polypropylen	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
recyclebar	ja	Lieferumfang	ohne Querteiler
Gefahrstoffbezeichnung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen	Gewicht	9 kg
stapelbar	ja		

Zubehör

343109		Auszugssperre, für Regalkästen, Zum Aufstecken
472611		Etikett für Regalkästen, Höhe x Breite 30 x 75 mm, mit Schutzfolie, in weiß
506349		Querteiler, für Regalkästen, Höhe x Breite 150 x 240 mm, aus Polypropylen in transparent

Dazu passt auch ...

209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau