

**Artikelnummer:** 122709

**Kurzbeschreibung:** Oppervlaktebescherming type C, 1 m/stuk, rood/wit reflecterend

**Langbeschreibung:** Oppervlaktebescherming type C, reflecterend: [ul]<li> Vangen zelfs zware stoten op en waarschuwen voor gevaar</li><li> De flexibele profielen van zacht polyurethaanschuim waarschuwen voor gevaren bij randen, uitstekende voorwerpen en hindernissen </li><li> Ze vangende harde stoten op en voorkomen zo ook stootletsel en bieden bescherming tegen botsingschade </li><li> Ze worden ingezet voor transportstraten binnen het bedrijf, aan machines en voertuigen of aan wanden en doorgangen zowel binnen als buiten </li><li> Door een bijzonder productieproceda'© is de signaalmarkering tegen kleurvervaging beschermd </li><li> Levering in stukken van 1 meter</li><li> Zeer sterk hechtende, licht- en verouderingsbestendige, gemodificeerde acrylaatlijm (kleefkracht 21 N/25 mm) </li><li> Bestand tegen temperaturen van -40 -°C tot +100 -°C </li><li> Zowel binnen als buiten te gebruiken </li><li> Brandveilig conform DIN EN 13501-1 Klasse E</li>[ul]De innovatieve oplossing voor zichtbaar meer bescherming. De nieuwe productlijn, leverbaar als zelfklevend profiel en muurbeschermingsset, reflecteert het schijnsel van iedere lichtbron. Daarvoor zorgt de hoogwaardige retroreflecterende waarschuwingsfolie met reflectieklasse RA2-B, die door de BAST is goedgekeurd voor de vervaardiging van verkeersborden in Duitsland. Het robuuste materiaal is zeer duurzaam en daardoor ook geschikt om buiten te worden gebruikt.

