

Artikelnummer: 163728

Kurzbeschreibung: Aktenvernichter HSM SECURIO B35 C, 1 x 5 mm, mit a'-ler



Langbeschreibung: Aktenvernichter HSM- SECURIO B35 C, Partikelschnitt mit a'-ler[ul]Schnittbreite: 1 x 5 mm PartikelschnittEingabebreite: 400 mmSchnittleistung: 5 Blatt (80 g/m-²)Schnittgeschwindigkeit: 80 mm/SekundeSicherheitsstufe: P-7, DIN 66399Volumen Schnittgutbehälter: 130 LiterLeistung/Anschluss: 590 W/230 VMaße: B 618 x T 525 x H 870 mmGewicht: 54 kgGeräuschpegel (Leerlauf) 56 dBexterner a'-ler sorgt für konstant hohe SchnittleistungEinsatzgebiet: Großraumbüro/Etage bis 8 Personenstarke Leistung, optimaler Bedienkomfort und EMCS-System (bis zu 90% Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Stand-by-Schaltungen)3 Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modusbei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch ausLeuchtsymbole zeigen folgende Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang zum AuffangbehälterLichtschanke für automatischen Start/Stoppkraftvoller Motor ermöglicht Dauerbetriebmobil auf Rollen fahrbarUnterschrank mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige und herausziehbarem Mehrweg-AuffangbeutelSicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzugeschlossenes Getriebe schützt vor Papierstaub und erhöht somit die LebensdauerMotor ist thermisch gesichert [/ul] Made in Germany

Hersteller: HSM

EAN: 4026631047197

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ECLASS-5.1

Gruppe: 24320701

