

# Plaketten & Aufkleber



## Prüfplaketten Ø 30 mm und Kerbzangen

**Lieferform:** Die Prüfplaketten werden auf Bögen zu je 10 Stück geliefert. Die Prüfplakette wird aus Dokumentenfolie (zerstörbare Folie) hergestellt, ist nicht übertragbar und schwer ablösbar.

Typ	Zeitraum
<b>Prüfplakette, 10er Bogen</b>	
PRUFPL 22 G	2022 bis 2027
PRUFPL 23 G	2023 bis 2028
PRUFPL 24 G	2024 bis 2029
PRUFPL 25 G	2025 bis 2030
<b>Kerbzange</b>	
PRUFPL KZ	Kerbzange (Dreieck) für Prüfplaketten

## Rohrleitungskennzeichnungen (Doppelpfeil)


**DIN 2403 / GHS**

**Eigenschaften:** selbstklebende Folie mit ausgezeichneter Haftfähigkeit auf vielen Oberflächen. Resistent gegenüber Witterung, Säuren und Laugen, UV-beständiger Druck  
**Temperaturbereich:** -50°C bis max. 90°C

**Verwendung:** Die Rohrleitungskennzeichnungen werden auf Bögen zu je 5 Stück geliefert. Je nach Fließrichtung muss eine Pfeilspitze mittels Schere abgeschnitten werden.

**Optional:** beliebiger Text mit Farbe (Farbcode 1-10) und ggf. Gefahrensymbol.

Typ 15 x 100	Typ 26 x 187	Typ 37 x 270	Text mit ggf. Gefahrenkennzeichen
RLKZ 15-AL	RLKZ 26-AL	RLKZ 37-AL	Abluft
RLKZ 15-AW	RLKZ 26-AW	RLKZ 37-AW	Abwasser
RLKZ 15-AC-02	RLKZ 26-AC-02	RLKZ 37-AC-02	Acetylen (GHS 02)
RLKZ 15-AM-05-06-09	RLKZ 26-AM-05-06-09	RLKZ 37-AM-05-06-09	Ammoniak (GHS 05/06/09)
RLKZ 15-AR	RLKZ 26-AR	RLKZ 37-AR	Argon
RLKZ 15-BW	RLKZ 26-BW	RLKZ 37-BW	Betriebswasser
RLKZ 15-BR	RLKZ 26-BR	RLKZ 37-BR	Brunnenwasser
RLKZ 15-DA	RLKZ 26-DA	RLKZ 37-DA	Dampf
RLKZ 15-Di-02-08-09	RLKZ 26-Di-02-08-09	RLKZ 37-Di-02-08-09	Diesel (GHS 02/08/09)
RLKZ 15-DL	RLKZ 26-DL	RLKZ 37-DL	Druckluft
RLKZ 15-EM	RLKZ 26-EM	RLKZ 37-EM	Emulsion
RLKZ 15-EG-02	RLKZ 26-EG-02	RLKZ 37-EG-02	Erdgas (GHS 02)
RLKZ 15-GA	RLKZ 26-GA	RLKZ 37-GA	Gas
RLKZ 15-HO-03-09	RLKZ 26-HO-03-09	RLKZ 37-HO-03-09	Heizöl (GHS 03/09)
RLKZ 15-HR	RLKZ 26-HR	RLKZ 37-HR	Heizung Rücklauf
RLKZ 15-HV	RLKZ 26-HV	RLKZ 37-HV	Heizung Vorlauf
RLKZ 15-KW	RLKZ 26-KW	RLKZ 37-KW	Kaltwasser
RLKZ 15-CO	RLKZ 26-CO	RLKZ 37-CO	Kohlendioxid
RLKZ 15-KO	RLKZ 26-KO	RLKZ 37-KO	Kondensat
RLKZ 15-LA-05	RLKZ 26-LA-05	RLKZ 37-LA-05	Lauge (GHS 05)
RLKZ 15-PL	RLKZ 26-PL	RLKZ 37-PL	Pressluft
RLKZ 15-PP-02-07	RLKZ 26-PP-02-07	RLKZ 37-PP-02-07	Propan (GHS 02/07)
RLKZ 15-SU-03	RLKZ 26-SU-03	RLKZ 37-SU-03	Sauerstoff (GHS 03)
RLKZ 15-SA-05	RLKZ 26-SA-05	RLKZ 37-SA-05	Säure (GHS 05)
RLKZ 15-ST	RLKZ 26-ST	RLKZ 37-ST	Stickstoff
RLKZ 15-VA	RLKZ 26-VA	RLKZ 37-VA	Vakuum
RLKZ 15-WA	RLKZ 26-WA	RLKZ 37-WA	Wasser
RLKZ 15-WS-02	RLKZ 26-WS-02	RLKZ 37-WS-02	Wasserstoff (GHS 02)



Medium	Farbcode	Gruppenfarbe	Balkenfarbe	Schrift-/Randfarbe
Wasser	1	RAL 6032	---	weiß
Dampf	2	RAL 3001	---	weiß
Luft	3	RAL 7004	---	schwarz
Brennbare Gase	4	RAL 1003	rot	schwarz
Nichtbrennbare Gase	5	RAL 1003	schwarz	schwarz
Säuren	6	RAL 2010	---	schwarz
Laugen	7	RAL 4008	---	weiß
Brennbare Flüssigkeiten	8	RAL 8002	rot	weiß
Nichtbrennbare Flüssigkeiten	9	RAL 8002	schwarz	weiß
Sauerstoff	10	RAL 5005	---	weiß

## Gefahrensymbole (GHS)



**Bestellbeispiel:** RLKZ 15- \*\*\* - \*\*\* (\*\*)

Standardtyp | Wunschtext

Farbcode	
1	6
2	7
3	8
4	9
5	10

Gefahrensymbol (GHS)	
explodierende Bombe	01
Flamme	02
Flamme über Kreis	03
Gasflasche	04
Ätzwirkung	05
Totenkopf mit gekreuzten Knochen	06
Ausrufezeichen	07
Gesundheitssymbol	08
Umwelt	09

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.