

Schlauchtüllen

1



drehbare Überwurfmutter



drehbare Überwurfmutter

Schlauchtüllen mit Überwurfmutter			bis 40 bar		
Typ 16 bar Messing	Typ 16 bar MS vernickelt	Typ 40 bar 1.4571	Gewinde	Schlauch-Ø innen	SW ¹⁾
ST 184 MS	ST 184 MSV	ST 184 ES	G 1/8"	4	12
ST 186 MS	ST 186 MSV	ST 186 ES	G 1/8"	6	12
ST 144 MS	ST 144 MSV	ST 144 ES	G 1/4"	4	17
ST 146 MS	ST 146 MSV	ST 146 ES	G 1/4"	6	17
ST 149 MS	ST 149 MSV	ST 149 ES	G 1/4"	9	17
ST 384 MS	ST 384 MSV	ST 384 ES	G 3/8"	4	19
ST 386 MS	ST 386 MSV	ST 386 ES	G 3/8"	6	19
ST 389 MS	ST 389 MSV	ST 389 ES	G 3/8"	9	19
ST 126 MS	---	ST 126 ES	G 1/2"	6	24
ST 129 MS	ST 129 MSV	ST 129 ES	G 1/2"	9	24
ST 1213 MS	ST 1213 MSV	ST 1213 ES	G 1/2"	13	24
ST 3413 MS	---	ST 3413 ES	G 3/4"	13	30
ST 3419 MS	ST 3419 MSV	ST 3419 ES	G 3/4"	19	30
ST 1019 MS	---	ST 1019 ES	G 1"	19	37
ST 1025 MS	---	ST 1025 ES	G 1"	25	37

1) Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.

Linksgewinde



drehbare Überwurfmutter

Schlauchtüllen mit Überwurfmutter (Linksgewinde)			bis 40 bar		
Typ 16 bar Messing	Typ 40 bar 1.4571		Gewinde	Schlauch-Ø innen	SW
ST 144 MS LH	ST 144 ES LH		G 1/4" LH	4	17
ST 146 MS LH	ST 146 ES LH		G 1/4" LH	6	17
ST 149 MS LH	ST 149 ES LH		G 1/4" LH	9	17
ST 384 MS LH	ST 384 ES LH		G 3/8" LH	4	19
ST 386 MS LH	ST 386 ES LH		G 3/8" LH	6	19
ST 389 MS LH	ST 389 ES LH		G 3/8" LH	9	19
ST 126 MS LH	ST 126 ES LH		G 1/2" LH	6	24
ST 129 MS LH	ST 129 ES LH		G 1/2" LH	9	24
ST 1213 MS LH	ST 1213 ES LH		G 1/2" LH	13	24

2/3 Schlauchtüllen, mit Flügelüberwurfmutter - flach dichtend

PN 16

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C



Typ gerade	Typ Winkel	Gewinde	Schlauch Ø innen	Ersatzdichtung
ST 3810 F MS	---	G 3/8"	10	ST 38 Di
ST 1210 F MS	STW 1210 F MS	G 1/2"	10	ST 12 Di
ST 1213 F MS	STW 1213 F MS	G 1/2"	13	ST 12 Di
ST 3410 F MS	STW 3410 F MS	G 3/4"	10	ST 34 Di
ST 3413 F MS	STW 3413 F MS	G 3/4"	13	ST 34 Di
ST 3416 F MS	---	G 3/4"	16	ST 34 Di
ST 3419 F MS	---	G 3/4"	19	ST 34 Di
ST 1013 F MS	---	G 1"	13	ST 10 Di
ST 1019 F MS	STW 1019 F MS	G 1"	19	ST 10 Di
ST 1025 F MS	---	G 1"	25	ST 10 Di
ST 11425 F MS	---	G 1 1/4"	25	ST 114-25 Di
ST 11432 F MS	---	G 1 1/4"	32	ST 114 Di
ST 11232 F MS	---	G 1 1/2"	32	ST 112-32 Di
ST 11238 F MS	---	G 1 1/2"	38	ST 112 Di
ST 2050 F MS	---	G 2"	50	ST 20 Di



Kupplungsdošen
NW7 ab Seite 284



Kugelhähne
mit Antrieb
ab Seite 532



Druckschalter
ab Seite 685



Fein- und Rückspülfilter
für Trinkwasser
auf Seite 625



Schlauchabschneider
auf Seite 959



Schlauchschellen
ab Seite 416



Druckluft- und
Wasserschläuche
ab Seite 388



Wartungseinheiten
ab Seite 558

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.