



## Opis:

Lejek do beczek, z uduroodpornego polietylenu (HDPE), kolor naturalny

- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- z uchem do zawieszania
- z brzegiem przeciwprzelewowym (ochroną przed pryskaniem) i bardzo drobnooczkowym sitkiem ze stali nierdzewnej (wymiennym), s = średnica wkładki sitowej = 105 mm
- dopuszczone do stosowania z żywnością, odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C, nie zawierają bisfenolu A (BPA)
- oddzielne akcesoria: Króciec rurowy, nr art. 953300 i wąż mieszkowy, nr art. 957200
- Część zamienna: Wkład sitowy (nr art. 958300)
- w = średnica otworu lejka = 253 mm
- e = średnica króćca wlewowego = 50 mm
- Pojemność 3,5 l

## Informacje:

### Produkt

Numer produktu	<b>953100</b>
GTIN	<b>4007228702996</b>
Taryfa celna	<b>39241000</b>
Jednostka opakowania (JO)	<b>10</b>

Kolor	<b>naturalny</b>
Objętość w l	<b>3,50</b>
Masa (kg)	<b>0,17</b>
D x S x W (mm)	<b>253 x 253 x 190</b>

### Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	<b>10</b>
D x S x W (mm)	<b>445 x 320 x 475</b>

Masa brutto OJ (kg)	<b>2,1</b>
---------------------	------------

### Paleta

Liczba pudełek	<b>24</b>
Liczba warstw	<b>4</b>
D x S x W (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,05</b>

kartony/warstwa	<b>6</b>
Masa (kg)	<b>70,4</b>