


Kragarmregal

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 740 mm, 1 Ständer, Nutzung einseitig, 4 Lagerebenen, Ständer in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 157837



Kragarmregal

Anbaufeld

Kragarmregal

- Anbaufeld
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 740 mm
- 1 Ständer
- Traglast je Ständer 1500 kg
- Nutzung einseitig
- 4 Lagerebenen
- mit Abrollsicherung
- Traglast je Arm 450 kg
- Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
- Im Raster von 100 mm verstellbar
- Nutztiefe 600 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer in RAL5010 Enzianblau
- Kragarme in RAL5010 Enzianblau
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Möbeltyp	Regal	Kragarm Ausstattung	Abrollsicherung
Regaltyp	Kragarmregal	Höhenverstellraster Ebene	100 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Form Regal	gerade
Nutzung	einseitig	Ständer	1 Stück
Höhe	2000 mm	Kragarme pro Ständer	3 Stück
Breite	1000 mm	Traglast pro Arm	450 kg
Nutztiefe	600 mm	Material	Stahl
Tiefe	740 mm	Farbe Ständer	enzianblau // RAL5010
Lagerebenen	4 Stück	Farbe Kragarme	enzianblau // RAL5010
Traglast pro Ständer	1500 kg	Farbe Ausführung	enzianblau // RAL5010
Kragarmausrichtung	gerade	Nutzungshinweis Fachlast	Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
Kragarmlänge	Gleich lange Arme	Gewicht	105 kg

Zubehör

157838		Kragarm für Kragarmregal, Traglast je Arm 450 kg
157839		Abrollsicherung für Kragarm für Kragarmregal, Höhe 100 mm