

## Blume Förderanlagen Allseiten-Bahn



Tonnenröllchen aus Polyamid mit Gleitlager, Bahn Länge x Breite 0,5 m x 600 mm, Achsabstand 100 mm



Artikelnummer: 427366



## Blume Förderanlagen Allseitenbahn









Allseiten-Bahn

- Tonnenröllchen aus Polyamid mit Gleitlager
- Rollendurchmesser 48 mm
- Bahn Länge x Breite 0,5 m x 600 mm
- Breite 640 mm
- Achsabstand 100 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung




### Technische Details

|                   |                |                  |          |
|-------------------|----------------|------------------|----------|
| Fördertechnik     | Förderbahnen   | Bahnbreite       | 600 mm   |
| Bahntyp           | Allseiten-Bahn | Achsabstand      | 100 mm   |
| Bahnkomponente    | Bahnelement    | Breite           | 640 mm   |
| Rollentyp         | Tonnenröllchen | Rahmenhöhe       | 70 mm    |
| Material Rolle    | Polyamid       | Rahmenbreite     | 20 mm    |
| Durchmesser Rolle | 48 mm          | Material Rahmen  | Stahl    |
| Radlager          | Gleitlager     | Rahmenoberfläche | verzinkt |
| Bahnlänge         | 0,5 m          | Rahmenform       | U-Profil |
| ausziehbar        | nein           | Gewicht          | 8 kg     |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 414499 |    | Seitliche Führung für Gerade für Röllchenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Höhe x Länge 70 mm x 1 m         |
| 414502 |    | Seitliche Führung für Gerade für Röllchenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Höhe x Länge 70 mm x 1 m        |
| 428686 |    | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 600 mm, Höhe 275 - 340 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau  |
| 428777 |    | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 600 mm, Höhe 330 - 395 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau  |
| 428857 |    | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 600 mm, Höhe 390 - 570 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau  |
| 429088 |    | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 600 mm, Höhe 550 - 850 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau  |
| 429215 |   | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 600 mm, Höhe 680 - 1100 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 588423 |  | Endanschlag für Allseiten-Bahn, für Bahnbreite 600 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 505362 |  | Gurtwarntaster, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz  |
| 520983 |  | Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einfachscherer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| 523822 |  | Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm       |