



Sicherheitskurbel mit Doppelsperklinke.
Bei Rechtsdrehung wird die Last gehoben, bei Linksdrehung abgesenkt. Selbsthemmend, die Last hält in jeder Lage.

Sicherheits-Ratschenkurbel für Arbeiten in räumlich begrenzten Verhältnissen. Auch durch Auf- und Abwärtsbewegen des Ratschenhebels kann die Last gehoben und gesenkt werden, ohne eine volle Umdrehung auszuführen.

CE Kurbelwinden

Mit hebendem Gehäuse und verstellbarer oder fester Klaue zum problemlosen Heben von Lasten aller Art. Leichte, sichere Bedienung, lange Lebensdauer. Bewährtes Sicherheitssystem entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften DGUV Vorschrift 54.

- Stirnradgetriebe aus gehärtetem bzw. vergütetem Stahl
- Lastansatz auf Kopf oder Klaue, Klaue 9-fach verstellbar
- Große, stabile Bodenplatte für sicheren Stand
- Pulverbeschichtung enziablau RAL 5010



NEU: Mit verstärkter Hubklaue und stabilerem Fuß

Hublast kg	1500	3000	5000	10000
Hub je Kurbelumdrehung mm	14	8	4	4
Kurbelkraft daN	19	25	27	36
Normalhub mm	360	375	350	300
Bauhöhe mm Klaue fest / verstellbar	725	725 / 720	725 / 720	800 / 792
Sicherheits-Kurbel	Klaue fest	530710	530711	530712
	Klaue verstellbar	---	530714	530715
Sicherheits-Ratschen-Kurbel	Klaue fest	530717	530719	530720
	Klaue verstellbar	---	530722	530723

CE Spindelwinden

In zwei Ausführungen jeweils mit fester oder abnehmbarer Kurbel.

Ausführung [1]

- Mit selbsthemmender Trapezgewindespindel
- Wartungsfreies Kegelradgetriebe
- Vierkantrohr-Konstruktion, reinorange RAL 2004

Ausführung [2]

- Lastaufnahme ab 16 mm Bodenfreiheit
- Belastung auf Windenkopf oder verstellbare Hubklaue: 500 kg dynamisch, 800 kg statisch
- Vierkantrohr-Konstruktion, verzinkt
- Zusatzausstattung: Verlängerungssatz als Montagehilfe für Deckenarbeiten. Erreichbare Höhe min. 2000 mm max. 3200 mm, Raster absteckbar in 250- mm-Schritten.

Ausführung	[1]			[2]
Hublast kg	500	1000	3000	500
Hub je Kurbelumdrehung mm	3	1,9	2,2	3
Kurbelkraft daN	14	14	26	14
Bauhöhe mm	500	525	670	650
Hub mm	300	300	350	250
mit fester Kurbel	949463	949474	-	949532
mit abnehmbarer Kurbel	949485	949496	949521	Verlängerungssatz 949543

CE Wand-Seilwinden Mit Stirnradgetriebe

Zur einfachen platzsparenden Wandmontage, entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften DGUV-V54. Wahlweise pulverbeschichtet reinorange RAL 2004 oder verzinkt.

- Stirnradgetriebe, selbsthemmende, rückschlagfreie Sicherheitskurbel mit Klappgriff
- Lastdruckbremse gegen ungewolltes Abfließen der Last
- Wartungsfreie, korrosionsgeschützte Gleitlager
- Zuglastangaben gültig für die erste Seillage

Zuglast kg	300	500	750	1000
Seilaufnahme m / Ø mm	11 / 6	10 / 6,5	12 / 8	10 / 9
Hub je Kurbelumdrehung	74	30	28	19
Kurbelkraft daN	19	21	20	18
Plattengröße L x B mm	200 x 300	200 x 300	290 x 290	290 x 290
Lochabstand L x B / Ø mm	170 x 270 / 13	170 x 270 / 13	250 x 250 / 15	250 x 250 / 15
[1] Winde lackiert	949306	949317	949328	949339
(ohne Seil)	---	---	---	---
[2] Winde verzinkt	949248	949259	949281	949292
(ohne Seil)	---	---	---	---
Direkt mitbestellen				
Seil	Länge m / Ø mm 15 / 5	15 / 5	12 / 8	12 / 8
inkl. Lasthaken	949361	949372	949383	949394

