

Halogen-Stiftsockellampe ECO 8x30mm, G4 12V 16W klar

Artikel-Nr. 12006

Lampenleistung:	16 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Nennstrom:	1333 mA
Lichtstrom:	300 lm
Sockel:	G4
Farbtemperatur:	2900 K
Durchmesser:	8 mm
Gesamtlänge:	30 mm
Geeignet für Backofen:	Nein
UV-Schutz:	Ja
Axiale Wendel:	Ja
Niederdrucktechnik:	Ja
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Xenon:	Ja



Halogen-Stiftsockellampe ECO 8x30mm Halogenstiftsockellampe ECO, G4, klar, mit einer Lebensdauer von 4000h., Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzklasse: B

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:27:52



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.