



## SMALL PLOT

LED-Modul edelstahl / gefrosted 3W 3000K CRI80  
180°

LED PLOT ist das Modul zur Effekt- und Orientierungsbeleuchtung im Außenbereich. Nicht nur in der Farbe Edelstahl kann die 0206 durch ihre hochwertige Qualität überzeugen. Dazu schützt sie die Schutzart IP 67 optimal.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006171
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 67
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Sekundär Strom / Spannung	24 V
Schutzklasse	III
Wattage	2.6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4
Lumen	240 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	180 °
Farbe	edelstahl
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	40000 h
Risikogruppe	0
Höhe	1.4 cm

## Lichtquelle

916420	
--------	---

## Zubehör

1005381	LED Netzteil , 18/20W 12/24V
1005445	LED Netzteil , 12W 24V rund

Durchmesser	7.1 cm
Nettogewicht	0.232 kg
Bruttogewicht	0.293 kg
BIG WHITE Seite	851