

Artikelnummer: 305133

Kurzbeschreibung: Manueller
Doppelscherenhubtisch SPS350

Langbeschreibung: Manuelle
Doppelscherenhubtische SPS: Im Gegensatz zu den einfachen Scherenhubtischwagen erreichen die Doppelscherenhubtische eine deutlich größere Hubhöhe. Dabei beträgt die maximale Tragfähigkeit 350 kg. Mit dieser Ausstattung sind diese Hubtischwagen ideal in der Lagerhaltung, bei der Kommissionierung oder allgemein im Betriebsalltag universell einsetzbar. Alle Doppelscherenhubtische der Reihe SPS sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung, robusten Stahlrahmen und stabilen Scherenverstreben ausgerüstet.



Hubhöhe bis 1,3 m robuste Stahlrahmenkonstruktion stabile Scherenverstrebung
hochwertige Pulverbeschichtung Qualitätshydraulikpumpe solide Fu sspumpe zum
kraftschonenden Heben des Tisches dosiertes stufenloses Absenken des Tisches am
Handhebel Feststellbremsen an beiden Lenkrollen Polyurethan-Rollen für einen
besonders ruhigen Lauf auf ebenen Untergründen Modell 150 Tragfähigkeit: 150 kg
Hubbereich (h): 330 - 1065 mm Tischma sse (l/b/h): 740/450/35 mm Handgriffhöhe (b):
925 mm Hub je Pedalgriff: 50 mm Hübe bis max. Höhe (ca.): 15 Gesamtma sse: L 920 x B
450 x H 925 mm Eigengewicht: 67 kg Modell 350 Tragfähigkeit: 350 kg Hubbereich (h):
350 - 1320 mm Tischma sse (l/b/h): 900/500/55 mm Handgriffhöhe (b): 950 mm Hub je
Pedalgriff: 30 mm Hübe bis max. Höhe (ca.): 45 Gesamtma sse: L 1130 x B 500 x H 950
mm Eigengewicht: 105 kg

EAN/GTIN: 4260151120491