

Artikelnummer: 97334

Kurzbeschreibung: Gitter-Etagenwagen, 3 Klapp-Etagen, 1000x800 mm

Langbeschreibung: Gitter-Etagenwagen mit 3 Klapp-Etagen: Die schnelle und bequeme Lösung beim Kommissionieren verschieden großer Artikel. Die gerade nicht benötigten Ladeflächen werden mit einem Handgriff mittig gefaltet und hochgeklappt. So entfällt das Herausheben, Zwischenlagern und Hereinheben der schweren Etagen. Die Ladeflächen der Etagenwagen sind aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor gefertigt. Beide Varianten sind mit je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Radfeststellern gemäß EN 1757-3.

Die Gitter-Etagenwagen haben stirnseitig eine Teilung von 100/100/5 mm und längsseitig eine Teilung von 200/150/5 mm. Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010)
Tragkraft: 600 kg Tragkraft pro loseem Boden: 80 kg Etagenhöhen: 280/680/1080/1480 mm
Raddurchmesser: 200 mm Schiebegriffhöhe: 1060 mm Außenmaße (B/L) 800 x 1000 mm, Gewicht 85 kg Außenmaße (B/L) 800 x 1200 mm, Gewicht 91 kg



EAN/GTIN: 4250448502383