

Produktinformation

50 01 250

Kneifzange

DIN ISO 9243

- Für härteste Beanspruchung
- Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt
- Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Schneidhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	50 01 250
EAN	4003773016267
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	583 g
Abmessungen	250 x 57 x 18 mm
Norm	DIN ISO 9243
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Schneidenlänge mm	28 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

