



**DIGITUS®****Installationskabel Kat. 5e, Klasse D, U/UTP, PVC**

- 4 x 2 AdernAWG24
- 1000 MHz maximale Übertragungsfrequenz
- Leiter: blanker Kupferdraht AWG 24
- Isolierung: PE
- Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- Farbcode: blau-weiss, orange-weiss, grün-weiss, braun-weiss
- Paarabschirmung: keine
- Gesamtschirmung: keine
- Außenmantel: PVC
- Farbe: grau
- konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-3-1
- 100 m / 305 m Ausführung auf einem Ring

**Anwendungsbeispiele:**

- geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich



Installationskabel Kat. 5e, Klasse D, U/UTP, PVC

Verpackung

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Installationskabel Kat.5e	Kat.5e	U/UTP U/UTP	grau grau		100 m 305 m	E E	DK-1511-V-1-1 DK-1511-V-305-1	11005908 11006082