

Schrankwagen VARIOfit, mit Doppelflügeltür

VARIOfit
Die perfekte Form
des Transports

Abschließbare Schrankwagen in höchster Industriequalität

- Robuste Konstruktion aus Stahl
- Abschließbare Doppelflügeltür mit Treibriegelverschluss mit Drehgriff und Zylinderschloss
- Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
- Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
- 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Fußschutz

NEU



Ausführung	Schrankwagen Drahtgitter		Schrankwagen Blech	
Maße Plattform B x T [mm]	1045 x 685	1245 x 785	1045 x 685	1245 x 785
Traglast gesamt/Boden [kg]	500 / 80			
Durchmesser Rolle [mm]	200			
Bestellnummer Anzahl Etagen: 3	272-681-J1	272-682-J1	272-685-J1	272-686-J1
Bestellnummer Anzahl Etagen: 5	272-683-J1	272-684-J1	272-687-J1	272-688-J1

Regalwagen VARIOfit, mit variablen Böden

VARIOfit
Die perfekte Form
des Transports

Optimal zur Bereitstellung größerer Materialmengen

- Robuste Konstruktion aus Stahl
- Wahlweise offene und neigbare Etagen um 17° oder 32°
- Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
- Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
- 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Fußschutz

NEU



Typ	Eurokastenwagen		Regalwagen		
Maße außen B x T x H [mm]	665 x 935 x 1125	650 x 1805 x 1275	650 x 1805 x 1575	550 x 1510 x 1815	650 x 1805 x 1855
Traglast gesamt [kg]	200	400	400	250	400
Fachlast [kg]	50	50	80	80	80
Durchmesser Rolle [mm]	125	200	200	160	200
Bestellnummer Anzahl Etagen: 3	272-647-J1	272-648-J1	272-649-J1	-	-
Bestellnummer Anzahl Etagen: 4	-	-	-	272-650-J1	272-651-J1