

BS-ROLLEN roulettes doubles pivotantes ESD

force 80 kg, avec bandage caoutchouc, diamètre x largeur 75 x 24 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en plastique, fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm

Numéro d'article: 139525



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette pivotante

roulettes doubles pivotantes ESD

- force 80 kg
- avec bandage caoutchouc
- Antistatique
- diamètre x largeur 75 x 24 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	trou de fixation
type de roulettes	roulette pour machines	trou de fixation	10,2 mm
modèle	roulette pour machines	matériau de boîtier	acier
exécution roue	roue jumelée	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
charge	80 kg	pare-fils	non
pneumatique	caoutchouc	hauteur totale	99 mm

Ø de roue	75 mm	largeur de roue	24 mm
conducteur d'électricité	oui	portée	33 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	Antistatique
roulement	roulement à billes	surface de boîtier	galvanisé, chromaté