

Rollcart rouleur de palettes

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1230 x 830 mm, hauteur de charge 290 mm, plateforme ouvert, plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins



Numéro d'article: 158053

Rollcart Cadre roulant pour palettes

Force 1200 kg





rouleur de palettes

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1230 x 830 mm
- hauteur de charge 290 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- plateforme ouvert
- plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse
- structure en acier, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage élastique
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de rouleur	rouleur de palettes	Ø de roue	200 mm
charge	1200 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
norme européenne	oui	longueur	1300 mm
hauteur de charge	290 mm	largeur	900 mm
longueur de plateau	1230 mm	matériau	acier
largeur de plateau	830 mm	surface	finition peinture époxy
plateforme	ouvert	couleur	bleu gentiane // RAL5010
équipement plateau	4 coins de gerbage comme aide de rehausse	norme	EN 1757-3 (frein)
barre directrice	non	Poids	37 kg
pneumatique	élastique		

Accessoires

158054		Cadre de rehausse pour cadre roulant pour palettes, plateau longueur x largeur 1230 x 830 mm, hauteur 160 mm
158055		Cadre de rehausse pour cadre roulant pour palettes, plateau longueur x largeur 1230 x 830 mm, hauteur 260 mm
158056		Cadre de rehausse pour cadre roulant pour palettes, plateau longueur x largeur 1230 x 830 mm, hauteur 360 mm
158057		Poignée pour cadre roulant pour palettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
158058		Timon et couplage pour cadre roulant pour palettes, longueur 350 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane