

Rollcart chariot à ranchers

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm, plateforme ouvert, rehausse 4 ranches, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc pleinsur jante moulage par injection aluminium



Numéro d'article: 203046

Rollcart Chariot à ranchers

Force 1200 kg

chariot à ranchers

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm
- hauteur de charge 305 mm
- plateforme ouvert
- rehausse 4 ranches
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage caoutchouc pleinsur jante moulage par injection aluminium
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention chariot de manutention

matériau de finition soudé

type de chariot	chariots à dossier	norme européenne	non
type de chariot à dossier	chariot à ranchers	rabattable	non
charge	1200 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur de charge	305 mm	pneumatique	caoutchouc plein
longueur de plateau	1600 mm	roulement	roulement à billes
largeur de plateau	800 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
plateforme	ouvert	Ø de roue	200 mm
rehausses	4 ranches	matériau de jante	moulage par injection aluminium
matériau	acier	disposition des roues	rhombique
emboîtable	non	hauteur	800 mm
matériau de châssis	acier	garantie	5 années
surface de châssis	finition peinture époxy	Poids	56 kg
couleur	bleu gentiane // RAL5010		

Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg