


rayonnage pour panneaux

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 2030 x 800 mm, charge max. par tablette 750 kg, distance de division 85 mm, avec 6 compartiments, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 330752



Rayonnage pour tableaux

rayonnage pour panneaux


- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 2030 x 800 mm
- charge max. par tablette 750 kg
- distance de division 85 mm
- avec 6 compartiments
- pour des formats de 2000x1000- 3000x1500 mm
- entreposage par roulette souple à l'avant du fond
- montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Détails techniques





type de meuble	rayonnage	distance de division	85 mm
type de rayonnage	rayonnage pour panneaux	nombre de cintres	7 pièce
hauteur	1000 mm	pour formats de - à	2000x1000- 3000x1500 mm
largeur	2030 mm	charge maxi par tablette	750 kg
profondeur	800 mm	surface de montant	finition peinture époxy

entreposage	roulette souple avant du fond	Matériaux avec un poids spécial	3 kg/dm ³
compartiments	6 pièce	Poids	130 kg

Accessoires

531614		rampe pour rayonnage pour panneaux, longueur 800 mm, en acier galvanisé à chaud
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
528761		établi roulant, hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm, plateau de table en multiplex, force 400 kg, piètement 4 pieds, équipement : 1 armoire, 2 tablettes, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
530774		tréteau de chantier, en acier, force 200 kg, hauteur x largeur 600 - 1000 x 970 mm, surface d'appui antidérapant et préservant le matériau, largeur x profondeur 970 x 115 mm, pliables pour un gain de place
891181		ventouse de manutention, force horizontale 30 kg, 1 ventouse(s) Ø 120 mm, corps en aluminium, volume de livraison kit de 2 dans une mallette