cabine polyvalente

convient pour le intérieur, hauteur x largeur x profondeur 2680 x 4045 x 2045 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9002 blanc gris





Numéro d'article: 530352








Cabine mobile

pour installation intérieure

cabine polyvalente

- convient pour le intérieur
- hauteur x largeur x profondeur 2680 x 4045 x 2045 mm
- hauteur intérieur 2500 mm
- surface de base 8,27 m²
- 1 grille d'aération coulissante
- porte à battants
- verrouillable avec serrure
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9002 blanc gris
- sol en bois avec revêtement PVC
- Produit livré livré monté
- À NOTER: déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire





Détails	tec	hni	ques
----------------	-----	-----	------

type de conteneur	cabine polyvalente	système de fermeture	serrure
lieu d'utilisation	intérieur	matériau de conteneur	acier

hauteur extérieure	2680 mm	surface de conteneur	finition peinture époxy
largeur extérieure	4045 mm	couleur du conteneur	blanc gris // RAL9002
profondeur extérieure	2045 mm	matériau de fenêtre	verre de sécurité
hauteur intérieure	2500 mm	matériau de sol	bois
surface de base	8,27 m ²	surface de sol	revêtement PVC
équipement conteneur	1 grille d'aération coulissante	livraison	livré monté
cloisons	4 pièce	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
sol	en bois	Poids	1600 kg
type de porte	porte à battants		

Accessoires		
987393	·	fenêtre coulissante pour cabines mobiles, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
987407		kit d'installation électrique pour cabine d'atelier, avec petit boîtier de distribution, disjoncteur différentiel, 2 disjoncteurs automatiques, double tube fluorescent, prise de courant à contact de protection, convecteur mural électrique avec réglage de température en continu et thermostat, suppl. prix! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'a	dapte auss	i
105206	1	siège d'atelier pivotant, Avec siège standard en mousse PU coloris noir, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 460 x 420 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
407892		armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
530350		cabine polyvalente, convient pour le intérieur, hauteur x largeur x profondeur 2680 x 2045 x 2045 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9002 blanc gris
627875		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1885 x 1130 x 500 mm, 81 bacs en polypropylène, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion