

## **VARIOfit** **diable de manutention en** **aluminium**

force 200 kg, roues avec bandage air, pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm

Numéro d'article: 531494



**VARIOfit**

**12**  
**YEARS**  
**WARRANTY**



## **VARIOfit Diable de manutention en aluminium**

### **Pelle extra large**

diable de manutention en aluminium

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- hauteur x largeur 1100 x 690 mm
- structure en aluminium, soudé
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie

## **Détails techniques**

appareil de manutention

diable de manutention

pneumatique air

type de diable de manutention	diable de manutention	roulement	roulement à billes
charge	200 kg	Ø de roue	260 mm
largeur de pelle	480 mm	matériau de jante	tôle d'acier
profondeur de pelle	300 mm	poignée de sécurité	oui
matériau	aluminium	hauteur	1100 mm
matériau de finition	soudé	largeur	690 mm
rabattable	non	garantie	12 années
patins pour escaliers	non	Poids	11 kg

## Accessoires

500327



Poignées pour diable d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique

## Cela s'adapte aussi ...

149740



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein

510925



transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm