

pont pliant

longueur x largeur 1315 x 1250 mm, force 2500 kg, équilibrage de poids avec système à ressort sans entretien, en aluminium

Numéro d'article: 985536



Pont pliant

avec ressort de nivellement

pont pliant





- longueur x largeur 1315 x 1250 mm
- force 2500 kg
- équilibrage de poids avec système à ressort sans entretien
- à coulissage latéral dans le rail
- en aluminium
- avec label de sécurité GS

Détails techniques






équipement du poste de travail	moyen de chargement	équipement aide au chargement	équilibrage de poids avec système à ressort sans entretien
type d'aide au chargement	pont pliant	fonction aide au chargement	à coulissage latéral dans le rail
longueur	1315 mm	matériau	aluminium
largeur	1250 mm	certification	GS
différence de hauteur	140 mm	Poids	90 kg

max.	
charge	2500 kg

Accessoires

521000		glissière pour pont pliant, longueur 2000 mm, à souder, en acier laminées à froid
521001		glissière pour pont pliant, longueur 3000 mm, à souder, en acier laminées à froid
521004		glissière pour pont pliant, longueur 2000 mm, à souder, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
521005		glissière pour pont pliant, longueur 3000 mm, à souder, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

148637		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
202880		diable pour caisses, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
400932		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières